

Product data sheet

Characteristics

MGU66.006.238

Unica Top - Rama De Acoperire - 6 M - 3 Porti
Orizontale - Grafit



Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar de porti	3 porti orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Crom lucios
Culoare decoratiune	Grafit

Suplimentar

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară Zamak: cover frame
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	232 mm
Adancime	14 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,118 kg
Segment de piata	Clădiri comerciale mici Rezidențial

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Rezistent UV Decolorant Ulei Benzină Alcool Acetonă

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	126,75 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1,3 cm
Latimea formei de impachetare 1	8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	23,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	3
Greutatea formei de impachetare 2	438,999 g

Inaltimea formei de impachetare 2	5,4 cm
Latimea formei de impachetare 2	11 cm
Lungimea formei de impachetare 2	24,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	18
Greutatea formei de impachetare 3	2,87 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------