

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU66.104.0M4

Unica Top, Rama, 4 Module, Tabac/Aluminiu



### Principal

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gama                       | Unica           |
| Aplicatie a dispozitivului | Montare         |
| Tip produs sau componenta  | Rama decorativa |
| Denumire                   | Unica Top       |
| Numar module               | 4 module        |
| Mod de fixare              | Clipsare        |
| Tenta de culoare cadru     | Tabac           |
| Culoare decoratiune        | Aluminiu        |

### Suplimentar

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Material         | ASA + PC: parte intermediară<br>Zamak: rama decorativa |
| Standarde        | EN 60669-1                                             |
| Inaltime         | 140 mm                                                 |
| Latime           | 80 mm                                                  |
| Adancime         | 13,7 mm                                                |
| Greutate neta    | 0,075 kg                                               |
| Segment de piata | Rezidential<br>Cladiri comerciale mici                 |

### Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                                 |
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Decolorant<br>Benzina<br>Rezistent UV<br>Sapun lichid<br>Ulei<br>Acetona<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Alcool |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 1,400 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 8,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 13,900 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 40,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 3         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 6,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 12,000 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 17,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 78,000 g  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S01       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 12        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 15,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 537,000 g |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                               |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)                                                          |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                 |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                    |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|