

Product data sheet

Characteristics

MGU7.002

Unica, cadru de fixare universal, 2 m, 1 port



Principal

Gama de produse	Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de fixare
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Denumire	Unica
Prezentare dispozitiv	Suport de fixare
Numar module	2 module (1 post)
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Suruburi

Suplimentar

Suport de montare	Universal
Material	Zamak
Standarde	EN 60669-1
Adancime	7 mm
Latime	75 mm
Inaltime	71 mm
Greutate neta	0,034 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	25,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
Inaltime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,822 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	280
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,584 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------