

Product data sheet

Characteristics

MGU9.864.18

Unica - Capac Orb Pentru - 0.5 M - Alb



Principal

Gama	Unica
Accesorii / piese separate	Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta	Obturator
Denumire	Unica (standard estetic)
Numar de module	1/2 modul
Prezentare dispozitiv	Placă centrală
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	White (RAL 9003)

Suplimentar

Material	ASA + PC: cover plate
Standarde	EN 60669-1
Adancime	14 mm
Latime	45 mm
Inaltime	11,2 mm
Greutate neta	0,0055 kg




Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP40
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Alcool Decolorant Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor Acetonă

Packing Units

Greutate colet(Lbs)	0,006 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	0,400 dm
Latimea formei de impachetare 1	0,100 dm
Lungimea formei de impachetare 1	0,220 dm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------
