

Product data sheet

Characteristics

NSYAE25

Prisma Plus Placa Frontala Pt Centrul Fix De Comanda A Motorului Tesys UH = 50 Mm



Principal

Gama	Thalassa
Accesorii / piese separate	Accesoriu pentru bare
Tip produs sau componenta	Suport bara colectoare
Aplicatie	Multifuncțional
Dimensiunile nominale ale cofretului	-
Locul de montare	Rear of box
Suport de montare	4 bars of 15 or 20mm
Pozitie bara colectoare	Orizontal Vertical
Compatibilitate gama	Thalassa PLS

Suplimentar

Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare 1 insulating bar support 4 metal bars
Material	Bar support plastic Bar metal
Mod de fixare	Cu element de fixare
Inaltime	40 mm
Adancime	200 mm
Adancime	51 mm

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	230 g
Inaltimea formei de impachetare 1	8 cm
Latimea formei de impachetare 1	10 cm
Lungimea formei de impachetare 1	24 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------
