

Product data sheet

Characteristics

NSYAEDH40TB

Balamale Pentru Capac-Adancime 40 Mm. In Pc Termoplastic Cu Suruburi.



Principal

Gama	Thalassa
Tip produs sau componenta	Balama
Aplicatie	Multifunctional
Dimensiunile nominale ale carcasei	-
Compatibilitate gama	Thalassa TBS, TBP boxes, cover H:40
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare 2 x balama
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentar

Mod de fixare	Cu surub - on cover locatie Cu element de fixare - spate locatie
Unghi de functionare	200 °
Sarcina maxima	10 kg/m2
Greutate neta	0,035 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	36,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	20,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,94 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	4000
Inaltime a treia forma de impachetare	100,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	100,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	125,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	204,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------