

Product data sheet

Characteristics

NSYCU2450W400VR

Uitate de Racire Clymasys, 2450W,
3-400V/50Hz-440V/60Hz, montare pe tavan
Ral 7035

Principal

Gama	ClimaSys
Nume produs	CU
Tip produs sau componenta	Cooling unit
Suport de montare	Acoperisul cofetului
Installation	Interior roof
Mod de montare	Montaj superior
Supply Voltage	440 V c.a. la 50/60 Hz
Rated Power	2600 W
Putere de racire	2600 W 60 Hz L35-L35 2000 W 50 Hz L35-L50 2100 W 60 Hz L35-L50 2450 W 50 Hz L35-L35

Suplimentar

Inaltime	470 mm
Latime	800 mm
Adancime	450 mm
[In] calibru	3,2 A 2,6 A
Curentul de varf	10,1 A 8,4 A
Puterea consumata in W	1500 W la 50 Hz, L35-L35 1800 W la 60 Hz, L35-L35 1800 W la 50 Hz, L35-L50 2100 W la 60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica	1,5 1,6
Tip de control	Termostat
Gama de setare a temperaturii	20...50 °C
Temperatura ambientala de utilizare	Maxim 55 °C
Noise level	69 dB
Flow rate	Internal circuit 750 m3/h la 50 Hz Internal circuit 820 m3/h la 60 Hz External circuit 1200 m3/h la 50 Hz External circuit 1310 m3/h la 60 Hz
Tip de iesire	Alarm output inverter contact
Greutate neta	65 kg
Tip de gaz de racire	R134a (1,5 kg)
Type of filter	External circuit
Tip de protectie	Protectie termica T 4 A
Material	Otel
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Grad de protectie IP	IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit) IP54 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
----------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------