

Product data sheet

Characteristics

NSYCU760W230VL

Uitate de Racire Clymasys, 760W, 230V,
montare laterala Ral 7035

Principal

Gama	ClimaSys
Nume produs	CU
Tip produs sau componenta	Cooling unit
Suport de montare	Lateralele carcasei
Installation	Interior lateral
Mod de montare	Latura
Supply Voltage	230 V c.a. la 50/60 Hz
Rated Power	760 W
Putere de racire	760 W 50 Hz L35-L35 810 W 60 Hz L35-L35 610 W 50 Hz L35-L50 640 W 60 Hz L35-L50

Suplimentar

Inaltime	800 mm
Latime	350 mm
Adancime	195 mm
[In] calibru	2,3 A 2 A
Curentul de varf	8,8 A 7,7 A
Puterea consumata in W	380 W la 50 Hz, L35-L35 440 W la 60 Hz, L35-L35 440 W la 50 Hz, L35-L50 500 W la 60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica	1,8 2
Tip de control	Thermostat
Gama de setare a temperaturii	20...50 °C
Temperatura ambientala de utilizare	Maxim 55 °C
Noise level	67 dB
Flow rate	Internal circuit 350 m3/h la 50 Hz Internal circuit 385 m3/h la 60 Hz External circuit 350 m3/h la 50 Hz External circuit 385 m3/h la 60 Hz
Tip de iesire	Alarm output inverter contact
Greutate neta	33 kg
Tip de gaz de racire	R134a (0,5 kg)
Type of filter	External circuit
Tip de protectie	Protectie termica T 3 A
Material	Otel
Culoare	Gri (RAL 7035)

Mediu

Grad de protectie IP	IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit) IP54 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
----------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------