

Product data sheet

Characteristics

NSYDCM20

Spacial Sf Comutator Usa 10 A/500 V - Conectare M20



Prezentare generala

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
-------------------	--

Principal

Gama	Spacial
Tip produs sau componenta	Contact u□ă
Aplicatie	Multifuncțional
Dimensiunile nominale ale carcasei	-
Locul de montare	Cofret
Compatibilitate gama	Spacial SF and SFX enclosures Modicon STB STBAVI1275
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare 1 x contact/ comutator
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentar

Mod de fixare	Fixare directă - carcasă locatie
Tip de intrare	NC + NO
Maxim absolut al intrării	3 A/240 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,5 cm
Latime prima forma de impachetare	9 cm
Lungime prima forma de impachetare	18 cm
Greutate prima forma de impachetare	224 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	600
Inaltime a doua forma de impachetare	120 cm
Latime a doua forma de impachetare	100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	180 cm
Greutate a doua forma de impachetare	157 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------