

Product data sheet

Characteristics

NSYDPR200D

O Sina De Montare Cu Profil Dublu Perforated
35X15 L2000 Supply: 20



Principal

Aplicatie	Multifuncțional
Gama	Spacial
Tip produs sau componenta	Șină
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru montaj
Tip sina	Sina DIN cu profil dublu
Dimensiuni nominale dulap	-
Compatibilitate gama	Spacial Thalassa
Compozitie dispozitiv	1 sina
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Material	Oțel galvanizat
Finisare suprafata	Perforat
Mod de fixare	Cu element de fixare - structura cabinetului locatie
Ajustare	Reglare continua Pas 25 mm
Lungime	2000 mm
Inaltime	Nominal:15 mm
Latime	Nominal 35 mm
Grosime	1,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	200,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,868 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	202,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	37,481 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P2M
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	200,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	201,800 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------