

Product data sheet

Characteristics

NSYEB1510D6

Sufa impamantare, sectiune 10mm², lungime 150 mm, gauri de prindere 6.4mm. - Livrare: 10 buc.



Principal

Gama	Spacial
Aplicatie	Multifunctional
Tip produs sau componenta	Bobina de legare la pamant
Compozitie dispozitiv	1 braid
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Material	Tinned copper
Mod de fixare	Nut and washer - on earth connection localie
Lungime	150 mm
Adancime	17 mm
Sectiune nominala	10 mm ²
Diametru	6,5 mm

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	18 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1 cm
Latimea formei de impachetare 1	1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	15 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------
