

Product data sheet

Characteristics

NSYEB1516D8

Sufa impamantare, sectiune 16mm², lungime 150 mm, gauri de prindere 8.5mm. - Livrare: 10 buc.



Principal

Gama	Spacial
Aplicatie	Multifunctional
Tip produs sau componenta	Bobina de legare la pamant
Compozitie dispozitiv	1 braid
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Material	Tinned copper
Mod de fixare	Nut and washer - on earth connection locatie
Lungime	155 mm
Latime	17 mm
Sectiune nominala	16 mm ²
Diametru	8,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,5 cm
Latime prima forma de impachetare	1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	29,556 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	2,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	3,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	303,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------