

Product data sheet

Characteristics

NSYEL2225D8

Cablu impamantare, sectiune 25mm², lungime 220mm, gauri de prindere 8.3mm - Livrare 10 buc.



Principal

Gama	Spacial
Aplicatie	Multifunctional
Tip produs sau componenta	Cablu de legare la pamant
Compozitie dispozitiv	1 lead
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Material	PVC (clorura de polivinil) verde și galben pentru sheath Brass and copper alloy pentru terminal
Mod de fixare	Nut and washer - on earth connection locatie
Lungime	220 mm
Sectiune nominala	25 mm ²
Diametru	8,3 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	2,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	30,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------