

Product data sheet

Characteristics

NSYPHX200

4 Cricuri Igienice Din Otel Inoxidabil Ajustabile -
Inaltimea 200 Mm



Principal

Gama	Spacial
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Tip produs sau componenta	Picioare
Aplicatie	Multifunctional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei	-
Compatibilitate gama	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SD) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX) Spacial (Spacial SDX)
Compozitie dispozitiv	4 feets
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentar

Material	Stainless steel 316L
Finisare suprafata	Micro beaded
Mod de fixare	Cu surub - structura cabinetului locatie
Ajustare	20 mm
Incarcare permanenta permisa	100 kg
Inaltime	200 mm
Greutate neta	2,5 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,0 cm
Latime prima forma de impachetare	15,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,192 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	20,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	20,96 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------