

Product data sheet

Characteristics

NSYSDT5

Tava Suport Pliabila - 500 Mm Carcasa - 30 Kg Sarcina



Principal

Gama	Spacial
Tip produs sau componenta	Folding support tray
Anwendung	Multifuncțional
Nennmaße des Gehäuses	W: 500 mm
Locul de montare	On door reinforcement frame On door cross rails for 1000 mm wide enclosures
Suport de montare	Sineincrucisate
Compatibilitate gama	Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN enclosures
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare 1 x tray
Cantitate pe set	Set de 1



Suplimentar

Material	Steel
Culoare	Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata	Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare	Cu element de fixare
Reglarea	Reglabil in inaltime, pas de 25 mm
Unghi de functionare	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Sarcina maxima	30 kg/m ²
Înălțime	50 mm
Adancime	Nominal 500 mm
Adancime	350 mm
Grosime	1,5 mm

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	1,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	5 cm
Latimea formei de impachetare 1	36,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	40,5 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------