

Product data sheet

Characteristics

NSYSDT6

Tava Suport Pliabila- 600 Mm Carcasa - 30 Kg
Sarcina



Principal

Gama	Spacial
Tip produs sau componenta	Folding support tray
Aplicatie	Door accessories
Dimensiunile nominale ale carcasei	- W: 600 mm
Locul de montare	Door cross rail On door reinforcement frame
Suport de montare	Direct mounting
Compatibilitate gama	Spacial SF, SM, SFX and SMX enclosures
Compozitie dispozitiv	1 x element de fixare 1 x folding support tray
Cantitate pe set	Set de 1

Suplimentar

Material	Ușă:otel
Culoare	Ușă:gri (RAL 7035)
Finisare suprafata	Vopsit
Mod de fixare	Fixare directă - ușă locatie
Reglare	Reglabil in inaltime, pas de 25 mm pentru ușă
Unghi de functionare	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Sarcina maxima	30 kg
Inaltime	50 mm
Latime	Nominal: 325 mm
Adancime	350 mm
Grosime	1,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,0 cm
Latime prima forma de impachetare	36,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	46,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,55 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	100,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	260,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------