


Product data sheet

Characteristics

NSYTRAATP1

Manson izolator pentru fisa de test
NSYTRAAM1, rosu



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	TR
Tip produs sau componenta	Plug
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesoriu de masurare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub terminal block TRP push-in terminal block TRR bornă cu arc terminal block TRH IDC terminal block

Suplimentar

Numarul de intrari de masurare	4 3 1 6 2
Material	Material izolat
Cantitate pe set	Set de 10
Greutate neta	0,3 g
Culoare	Rosu

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	0,4 g
Înălțimea formei de impachetare 1	1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	5,0 g
Înălțimea formei de impachetare 2	1,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	2 cm
Lungimea formei de impachetare 2	7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	900
Greutatea formei de impachetare 3	624,0 g
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------