

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYTRACM22

Placa de capat pentru cleme mini  
NSYTRV-2M, 1mm latime



#### Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub terminal block
Grosime	1 mm

#### Suplimentar

Sectiune cablu	2,5 mm <sup>2</sup>
Number of connections	2
Numarul de intrari de masurare	1
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	0,95 g
Culoare	Gri

#### Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	0,9 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	10,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	11,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	50
Greutatea formei de impachetare 2	62,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2	3 cm
Latimea formei de impachetare 2	10,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	11,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	950
Greutatea formei de impachetare 3	1,344 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------