

Product data sheet

Characteristics

NSYTRAL952

Nsytr Pod De Legatura Cu Surub 2 Poli Pentru Terminal Cu Surub - 95Mm²



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Screw bridge
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - traversare terminal block

Suplimentar

Sectiune cablu	95 mm ²
Number of connections	2
Numarul de intrari de masurare	0
Cantitate pe set	Set de 10

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,76 cm
Latime prima forma de impachetare	3,05 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,11 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,08 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------