

Product data sheet

Characteristics

NSYTRASJ6

Nsytr Blocare Comutare Conectabila



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	TR
Tip produs sau componenta	Clema de blocare
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesorii de masurare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - traversare terminal block TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block

Suplimentar

Sectiune cablu	6 mm ²
Number of connections	2
Numarul de intrari de masurare	6
Cantitate pe set	Set de 10
Greutate neta	0,4 g
Culoare	Alb

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	24,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5 cm
Latimea formei de impachetare 1	15 cm
Lungimea formei de impachetare 1	17 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------