

Product data sheet

Characteristics

NSYTRASV1

Filtru Acoperis Ventilator/Grilaj Evacuare AcoperisIp54Profil 228X228Mm



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	TR
Tip produs sau componenta	Component carrier
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - deconectare suport amovibil terminal block TRR bornă cu arc - deconectare suport amovibil terminal block TRP push-in - deconectare suport amovibil terminal block
Lungime	24 mm
Grosime	5,2 mm

Suplimentar

Sectiune cablu	2,5 Mm ² 4 mm ²
Number of connections	2 1
Numar de borne	3 2
Numarul de intrari de masurare	0 1
Mod de montare	Conectare
Cantitate pe set	Set de 10
Greutate neta	3,54 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	3,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2 cm
Latimea formei de impachetare 1	6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	36,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2	6 cm
Latimea formei de impachetare 2	2 cm
Lungimea formei de impachetare 2	9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	200
Greutatea formei de impachetare 3	892,0 g

Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------