

Product data sheet

Characteristics

PKZM713

Adaptor Multiplu Mureva, 3 Prize Industriale, 32 A, 3P+N+E, 380V Ac, Ip67



Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Multiple adapter
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de adaptare
Descriere poli	3P + N + E

Suplimentar

[In] calibru	32 A
[Ue] tensiune nominala	380 V
Număr priză	1 32 A) 2 16 A)
Materialul contactelor	Pins nickel plated brass Sleeves brass
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate neta	0,936 kg
Inaltime	251 mm
Latime	274 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,1 cm
Latime prima forma de impachetare	25,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	936,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,167 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------