

Product data sheet

Characteristics

RUW101MW

Fct. Multiple pentru Modul temperatura, 24, 240 C.A./C.C., pentru Priza Releu Electric Rpz



Principal

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de comanda
Tip produs sau componenta	Timer module
Compatibilitate gama	Harmony
Destinatie produs	RPM relay RUM relay
Tip modul	Modul temporizator
Tip releu	Funcție multiplă pentru releu de temporizare

Suplimentar

Compatibilitate produs	Soclu RPZ (3 C/O) Soclu RPZ (4 C/O) Soclu RUZ (2 C/O) (3 C/O) Soclu RUZ (3 C/O)
Tensiune circuit de comanda	24...240 V c.a./c.c.
Greutate neta	0,02 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	3,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	78
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,685 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------