

Product data sheet

Characteristics

SDN6000121

Sedna - Termostat Camera - 10A Fara Cadru Alb



Principal

Range name	Sedna
Function	Termostat
Delivery form	Fara rama
Cover plate color	Alb

Suplimentar

Curent nominal	10 A at 230 V AC 50 Hz
Gama de puteri	2300 W
Precizie de masurare	1 °C
Terminal capacity	1 cablu(ri) 2,5 mm ²
Wire structure	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Kind of terminals	Borne pe stalp
Gama de setare a temperaturii	5...30 °C
Material of visible parts	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Lucios
Installation	Ingropat
Mod de fixare	Screws
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	39,8 mm
Depth of visual part	14,4 mm
Greutate neta	0,08795 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Conformity mark	CE
Certificari produs	GOST-R
Standarde	EN 60730-2-9

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	88 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm

Lungimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	990,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formei de impachetare 3	12,326 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------