

Product data sheet

Characteristics

WB1KB139

Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz



Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
Compatibilitate gama	TeSys B CR1B contactor
[Uc] control circuit voltage	380...440 V c.a. 50...400 Hz

Suplimentar

Limite de tensiune circuit de comanda	190...221 V la 50...400 Hz
Consum de energie conectare in VA	450...620 VA 1P
Consum de energie conectare in W	380...520 W pentru 1P
Consum de energie mentinere in VA	0,15...0,2 VA 50...400 Hz 1P
Consum de energie mentinere in W	0,15...0,2 W pentru 1P
Durabilitate mecanica	1200000 cic

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	1,15 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	9 cm
Latimea formei de impachetare 1	7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	17 cm

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------