

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 004600300

## Sonde d'ambiance + LED occupation + consigne



### Principales

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit                 | STR100                   |
| Type de produit ou équipement    | Capteur                  |
| Type de mesure                   | Température              |
| Application                      | Température ambiante     |
| Degré de protection (IP)         | IP20/NEMA 1              |
| Emplacement                      | Espace vital             |
| Support de montage               | Mural                    |
| Profondeur                       | 25 mm                    |
| Hauteur                          | 116 mm                   |
| Poids du produit                 | 0,085 kg                 |
| Largeur                          | 84 mm                    |
| Type de sortie                   | Sortie résistive         |
| Température ambiante de stockage | -20...70 °C              |
| Certificat d'étalonnage          | Rien                     |
| Région cible                     | Asie Pacifique<br>Europe |

### Complémentaires

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Matériau         | ABS + PC: habillage             |
| Type d'entrée    | Capteur de température 1800 Ohm |
| Nombre de câbles | 2 0,7 mm <sup>2</sup>           |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,8 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,1 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 120,0 g |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sans PVC             | Oui                                                         |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 24 months |
|----------|-----------|