

Fiche produit

Caractéristiques

16157

interrupteur différentiel ID'clixXE 25A 30mA AC Embro



Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine ID'clix XE
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	ID'clix XE
Description des pôles	2P
Classe de protection différentielle	Type AC

Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Courant nominal de court-circuit conditionnel	3 kA 25 A
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	En amont : Distri'clix XE
Pas de 9 mm	4
Hauteur	92 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Endurance mécanique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (en amont) 35 mm ²
Longueur de dénudage des fils	13 mm

Environnement

Normes	CEI 61008
Labels qualité	NF
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 61008
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	1 cm
Poids de l'emballage 1	0,19 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------