

Fiche produit

Caractéristiques

DCEPCURJ10GYM

Category 5e, Patch Cord, UTP, 10M, Grey



Principales

Gamme	Digilink
Type de produit ou équipement	Cordon
Type de blindage du câble	UTP
Nuance de la couleur	Gris

Complémentaires

Type de câble	Câble paires torsadées 4 paires
Catégorie de réseau de communication	5e
Type de connecteur	RJ45
Matière	Plastique : plug
Jauge AWG	AWG 24 multibrins câble
Résistance d'isolement	≥ 500 mOhm à 500 V CC
Matière des contacts	Or sur nickel
Courant nominal (In)	1,5 A
Résistance de contact	20 mOhm
[Ue] tension assignée d'emploi	< 72 V CC
Longueur de câble	10 m

Environnement

Normes	ANSI/TIA-568-C.2 Classe D ISO/CEI 11801
Certifications du produit	ETL verified

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,2 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	33,5 cm
Poids de l'emballage 1	155 g