

HRC PBG28R

Contrôleur de salle d'hôtel 28 E/S



Principales

Type de produit ou équipement	Contrôleur d'ambiance
Application	Hotel
Poids du produit	380 g
Hauteur	110 mm
Mode d'installation	DIN rail mount
Largeur	144 mm
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 86/188/CEE - directive agents physiques (bruit)
Profondeur	60,5 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-30...70 °C
Tenue à la flamme	Class D
Degré de protection IP	IP20 modular enclosure se conformer à CEI 60529
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Humidité relative	5...95 % HR, sans condensation
Type d'entrée	Numérique 8 Analogique 8
Normes	EN/CEI 60730 CSA E60730-1 CSA E60730-1:ed. 13 CSA E60730-2-9 CSA E60730-2-9:ed. 1, 2011 UL 60730-2-9 UL 60730-2-9:2010 UL 60730-1 UL 60730-1:2009
Tension d'entrée	24 V CA/CC
Type de sortie	7 xlogique 1 xlogique 4 xanalogique
Tension de sortie	250 V CA 0...10 V
Courant de sortie	3 A 1 A

Complémentaires

Impédance d'entrée	20000 Ohm
Impédance de sortie	700 Ohm
Horodateur	Intégré
Puissance nominale en W	15 W
Puissance assignée d'emploi en VA	35 VA
Puissance consommée en W	15 W à 24 V CA/CC
Type de connecteur	1 USB type A femelle 1 port USB Mini-B
Signalisation locale	Programmable: 4 DEL sur power
Type de protection	Alimentation électrique du capteur: 24 V CC à 150 mA (par cartouche HRC) Alimentation électrique du capteur: 5 V CC à 50 mA (par cartouche HRC)

Interface physique	1 Ethernet - RJ45 Modbus TCP et BACnet IP avec serveur web 2 RS485 - bornier à vis liaison série Modbus ou BACnet MS/TP 1 CAN - bornier à vis
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CA (+/- 10 %) 20...38 V CC
Fonction disponible	Bell switch management Bedside panel integration and control DND/MUR management In-room tablet integration and control Light control Commande de volet/store

Environnement

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	417,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie