

Fiche produit

Caractéristiques

MEG3106-8029

Control switch w. indic.light, surface-mntd, 10 AX, AC 250 V, screwl. term. lgr



Principales

Gamme de produit	Merten Aquastar
Design	Aquastar
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme avec platine centrale
Équipement inclus	Plaque signalétique
Nuance de la couleur	Gris clair

Complémentaires

Type d'interrupteur	Va-et-vient
Commande	Enjoliveur
Montage de l'appareil	Saillie
Mode de fixation	Par vis
Tension assignée de service (Us)	250 V
Courant assigné d'emploi	10 AX
Nombre de touches	1
Voyant lumineux	Voyant lumineux
Raccordement	Bornes sans vis
Matière	Polypropylène

Environnement

Degré de protection (IP)	IP44
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage 1	128,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,7 cm
Largeur de l'emballage 2	17,4 cm
Longueur de l'emballage 2	37,6 cm
Poids de l'emballage 2	1,38 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	18,5 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm

Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	5,91 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.