

# Fiche produit Caractéristiques

# MGU6.004.867D PLAQUE 2 POSTE SABLE PLAQUE 2 POSTE SABLE





### Principales

| Gamme de produit                  | Unica               |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamme                             | Unica               |
| Application                       | Montage             |
| Type de produit ou équipement     | Plaque de finition  |
| Design                            | Unica Plus          |
| Nombre de postes                  | 2 postes horizontal |
| Nuance de la couleur de la plaque | Sable               |
| Couleur du liseré                 | Blanc               |

### Complémentaires

| Mode de fixation | Clipsable   | _ |
|------------------|---|---|
| Matière          | Plastique haute résistance: plaque de finition<br>Plastique haute résistance: partie intermédiaire<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition |   |
| Largeur          | 80 mm   |   |
| Hauteur          | 161 mm  |   |
| Profondeur       | 13,5 mm   |   |
| Entraxe          | 71 mm   |   |
| Poids du produit | 0,035 kg  |   |

## Environnement

| Tenue aux chocs (IK)            | IK01  |
|---------------------------------|---|
| Degré de protection (IP)        | IP20  |
| Normes                          | EN 60669-1<br>UNE 20315   |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Résistant aux UV Huile Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool |

#### Emballage

| Type d'emballage 1             | PCE   |  |
|--------------------------------|-------|--|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1     |  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm  |  |
| Largeur de l'emballage 1       | 16 cm |  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8 cm  |  |
| Poids de l'emballage 1         | 35 g  |  |

## Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh                    | ₫ Déclaration REACh  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | ☑ Déclaration RoHS Pour La Chine   |
| Information sur les exemptions RoHS | <b>₽</b> Oui   |
| Profil environnemental              | Profil Environnemental Du Produit  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon<br>un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une<br>poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
|          |           |