

Fiche produit

Caractéristiques

MGU6.004.867D

Unica Plus - cover frame - 2 gangs horizontal - sand/white



Principales

Gamme de produit	Unica
Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Plus
Nombre de postes	2 postes horizontal
Nuance de la couleur de la plaque	Sable
Couleur du liseré	Blanc





Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plastique haute résistance : plaque de finition Plastique haute résistance : partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : plaque de finition
Largeur	80 mm
Hauteur	161 mm
Profondeur	13,5 mm
Entraxe	71 mm
Poids du produit	0,035 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	EN 60669-1 UNE 20315
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Résistant aux UV Huile Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
