

Fiche produit

Caractéristiques

MGU68.004.7Z1B

UNICA CLASS PLAQUE 2 POST E ARDOISE



Principales

Gamme de produit	Unica
Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Class
Nombre de postes	2 postes vertical
Nuance de la couleur de la plaque	Ardoise

Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Matière	PC: plaque de finition PC: partie intermédiaire Ardoise: plaque de finition
Largeur	93 mm
Hauteur	173 mm
Profondeur	11 mm
Entraxe	71 mm
Poids du produit	0,162 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	EN 60669-1 UNE 20315
Caractéristique d'environnement	Huile Alcool Résistant aux UV Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------