

Fiche produit

Caractéristiques

S460702

Ovalis - Plaque de finition - 1 poste -Anthracite



Principales

Gamme	Ovalis
Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	1 poste
Nuance de la couleur	Anthracite
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	20 pièces

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Satin
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,013 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 60669-1 NF C 61-314
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21
Caractéristique d'environnement	Pétrole Savon liquide Décolorant Huile Résistant aux UV Acétone Alcool Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	11,0 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	12,8 cm
Largeur de l'emballage 2	12,5 cm
Longueur de l'emballage 2	18,7 cm
Poids de l'emballage 2	292,0 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	6,04 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------