

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG112241F

Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de données 19" coulissant vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 4 porte-étiquettes 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Variante	Évolution
Nombre de ports	24 FTP/STP
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6 _A
Type de plaque	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type de connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	0,49 M 490 mm
Profondeur	230 Mm 0,23 m
Hauteur	0,04 M 45 mm
Poids du produit	2,4 Kg 2,40 kg

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-26...55 °C -10...55 °C
---	----------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	55,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,199 kg
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	13,636 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	180,046 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------