



Presentazione

Gamma	Kaedra
Nome prodotto	Kaedra MC
Applicazione	Quadro per cantiere
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Prodotto per applicazioni specifiche	Per cantiere
Modello pulsantiera	Involucro per prese e spine

Caratteristiche tecniche

Tipo dispositivo di protezione	1 interruttore differenziale - 25 A - 2P - 30 mA 1 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA
Other equipments	Spina - 1 2P+T 16 A 230 V Presa - 4 2P+T 16 A 230 V
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Ambiente

Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,8 cm
Confezione 1: larghezza	36,0 cm
Confezione 1: profondità	62,0 cm
Confezione 1: peso	3,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
