



Presentazione

Gamma	Domae
Tipo prodotto	"Interruttore differenziale puro"
Nome dispositivo	RCCB
Numero di poli	2P
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Potere nominale di interruzione e chiusura	Im = 500 A 230 V conforme a IEC 61008-1
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	I _{nc} 3000 A 25 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Corrente di picco	250 A
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
Altezza	71 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Profondità di incasso	76 mm
Peso prodotto	0,23 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Durata elettrica	2500 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia1 cavi 35 mm ² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 25 mm ² flessibile Morsetti a gabbia1 cavi 25 mm ² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Norme di riferimento	EN 61008-2-1 EN 61008-1
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,3 cm
Confezione 1: profondità	4,2 cm
Confezione 1: peso	185 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------