



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Easyled
Tipo prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational mode	Non Permanente
Numero di batterie	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 24 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Dettaglio morsettiera	Inibizione a distanza telecomando Teleur

Caratteristiche tecniche

Installazione	Soffitto Controsoffitto Parete
Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	3,9 VA
Potenza assorbita in W	1 W
Assorbimento [A]	16 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo di ricarica	12 H
Tipo di schermo	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Housing: plastica Copertura: plastica
Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm
Peso prodotto	0,58 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,7 cm
Confezione 1: larghezza	3,8 cm
Confezione 1: profondità	29,3 cm
Confezione 1: peso	525,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,907 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------