



Presentazione

Gamma prodotto	Exiway Smartled
Gamma	Exiway Smartled TBS
Tipo prodotto	Controllo a distanza (remote control)
Applicazione	Controllo
Numero di batterie	2 x 8,4 V 0,15 Ah Ni-Mh (Nichel-Metalidrato)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway Exiway Smartled apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartduo Attiva apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartbeam Attiva apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartexit Attiva apparecchio di illuminazione di emergenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50/60 Hz
Distanza	500 m con 2,5 mm ² cavo150
Materiale	PC (polycarbonato): corpo
Passo 18 mm	5
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Altezza	85 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	69,5 mm
Peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	UL 94 V2 IEC 60695-2-10 EN 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,8 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	350,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------