



### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Adattatore di sistema
Numero di poli	2P+T
Presca standard	Italiano

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	16 A
Numero di prese	2
Materiale spina, presa	Housing: polimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: ottone placcato nichel
Peso prodotto	0,17 kg
Codice colore tensione	Blu

### Ambiente

Norme di riferimento	EN 50250 IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	6,100 cm
Confezione 1: profondità	11,300 cm
Confezione 1: peso	170,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,800 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------