

Scheda prodotto

Caratteristiche

SL41317

Manicotto MI16 giunzione tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori accoppiamento
Tipo prodotto	Conduit sleeve
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	Polipropilene
Diametro esterno	16 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente operativa	-5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP	IP67

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	4,0 cm
Confezione 1: peso	14,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12240
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	183,36 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------