



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bussola per fibra ottica multimodale
Colore	Metallo
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	1

Caratteristiche tecniche

Minimum number of matings	1000 cicli
Diametro in fibra ottica	50/125 µm
Performance fibra	OM1 OM2
Tipo di connettore	ST simplex
Materiale	Bronzo fosforoso: ghiera
Tipologia fissaggio	Sistema di blocco a un punto di fermo
Larghezza	11,2 mm
Altezza	11,2 mm
Lunghezza	29,5 mm
Targeted region	Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
Norme	Bussola ST: TIA/EIA-604-2 Bussola ST: IEC 61754-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	10,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,858 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	📄 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------