

ZCKD15

testa finecorsa ZCKD - leva a rotella
termoplastico



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKD
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKL XCKM
Corpo associato	ZCKMD39 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD35 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM1H29 ZCKLD39H7 ZCKM8H29 ZCKL5 ZCKM1 ZCKM8H7 ZCKLD37H7 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKMD35H7 ZCKM8 ZCKMD37H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKMD37 ZCKL8 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKM7 ZCKM6H7 ZCKM6 ZCKL5H7 ZCKM9 ZCKL6 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKM5H7 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD31H29 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKMD37H29 ZCKLD35
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo ad impulso termoplastica
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,400 cm
Confezione 1: larghezza	6,200 cm
Confezione 1: profondità	7,800 cm
Confezione 1: peso	90,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,800 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	896
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	95,444 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------