



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo prodotto	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa a pulsante
Compatibilità prodotto	XCKJ
Corpo associato	ZCKJD37H29 ZCKJ11 ZCKJ5H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJD39H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35 ZCKJ5 ZCKJ6 ZCKJ21H7 ZCKJ41 ZCKJD37 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJ21H29 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJD39 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ21 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJ8H7 ZCKJ6H29 ZCKJ41H7 ZCKJ7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ4H7
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo della leva rotella ad impulso termoplastica
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Apertura positiva	Con
Peso prodotto	0,185 kg
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	10...120 °C
Temperatura di stoccaggio	10...120 °C
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------