

Termékadatlap

Jellemzők

ISM50330

OPTILINE 45 műanyag doboz betonpadlóba,
téglaalakú



Fő jellemzők

Kábel installációs rendszer	Padlódoboz
Product type	Esztrich padló
Padló jellege	Simított betonpadló
Padlódoboz alakja	Téglaalakú
Colour	Világosszürke
Quantity package 1 / unit	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Köröm
Modulok száma	Modulok nélkül
Product material	PPA (polifitalamid)
Hosszúság	265 mm
Magasság	75...95 mm
Szélesség	188 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61095:2004
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	21,500 cm
1. csomag hossza	29,500 cm
1. csomag súlya	823,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	120
2. csomag magassága	112,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	111,720 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------