



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Dörr
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Erhållen utrustning	Dörr Vridhandtag Nyckellås (nyckel 405) Övriga lås och tillbehör beställs separat Gångjärn 2
Typ av dörr	Transparent
IP-kapslingsklass	IP43 med dörr, regntak och IP43 packning IP30 utan dörr IP40 med dörr IP41 med dörr och regntak

Teknisk data

Installationsbeskrivning	Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Utbyggnadsenhet - bredd 600 mm
Dörröppningssida	Reversibel
Antal lås	2
Dörröppningsvinkel	130 °
Antal vertikala moduler (50 mm)	18
Kapslingsmaterial	Polyamid handtag: Glas Behandlad stålplåt täckram:
Kvantitet per set	1 st
Höjd	930 mm
Bredd	600 mm
Djup	36 mm
Produktens vikt	6,36 kg
Material	Glas
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)

Miljö

IK-skyddsgrad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	63,0 cm
Förpackning 1 djup	97,0 cm
Förpackning 1 vikt	7,31 kg

Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	15
Förpackning 2 höjd	97,5 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	121,65 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------