



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Kombinations kit
Tillbehör / separat kategori	Kapslingstillbehör
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G utbyggnadsenhet kapsling
Produktkompatibilitet	IP55-kapsling
IP-kapslingsklass	IP55

Teknisk data

Placering (vid montage)	Sida vid sida
Montageposition	I fyrkant
Installation description	Golvstående kapsling Väggmonterad kapsling
Erhållen utrustning	Fyrdubbla stolpar 1
Kvantitet per set	1 st
Produktens vikt	2,22 kg
Ytbehandling	Slät Matt
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	11,700 cm
Förpackning 1 bredd	11,500 cm
Förpackning 1 djup	50,500 cm
Förpackning 1 vikt	1,870 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm
Förpackning 2 vikt	10,086 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	20
Förpackning 3 höjd	45,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	52,000 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------