



Produktdata

Produktområde	Prisma P
Produktfamilj	Prisma
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma P kanal/skena
Typ av produkt eller komponent	Flänsplåt
Produktkompatibilitet	IP55-kapsling

Teknisk data

Kapsling/ställverk beskrivning	Duct - bredd 300 mm
Typ av fläns	Slät
Material	Behandlad stålplåt
Kvantitet per set	1 st
Bredd	300 mm
Djup	400 mm
Produktens vikt	1,76 kg
Ytbehandling	Slät Matt
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,0 cm
Förpackning 1 bredd	28,0 cm
Förpackning 1 djup	38,7 cm
Förpackning 1 vikt	1,7 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	90
Förpackning 2 höjd	67,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	158,4 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar