



Produktdata

Produktområde	Strömfors
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Med skydd
Kvantitet per set	Sats om 200
Nbr of extra connectors	0

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Färg	Svart (RAL 9005)
Material	Plast
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Märkström	16 A vid 250 V AC
Djup	44 mm
Standardbeskrivning för uttag	Jordat
Ytbehandling	Obehandlad
Ytbehandling	Matt
Nätfrekvens	50 Hz
Höjd	59 mm
Bredd	50 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP54
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,200 cm
Förpackning 1 bredd	6,100 cm
Förpackning 1 djup	4,900 cm
Förpackning 1 vikt	50,000 g
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	4800
Förpackning 2 höjd	99,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	273,160 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------