



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Blind- och värmeställdon
Driftläge	KNX bussystem
Busstyp	KNX
Rated output	5...25 mA för utgång 0 till 100% - 1 x (uppvärmning) 3 A - 1 x (jalusi)
Rated input	Signalspänning (SELV): 3 x binär

Teknisk data

Montering	Infälld
Ue märkspänning	230 V
Typ av last	Motor: 600 VA, 230 V AC Ventil: 230 V AC

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,6 cm
Förpackning 1 djup	7,6 cm
Förpackning 1 vikt	163 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------